DTFI/DTI 6021
Green Series KÜHLGERÄTE 350 W


- Kompaktes Kühlgerät für kleinste Gehäuse und Bedienpulte
- Ausschnittskompatible zum Filterflüfter PF67.000
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und -Reduzierung der Kältemittelmenge
- UL listed nach UL 60335 für langfristige Planbarkeit und einfache Maschinenzulassung



PRODUKT		DTFI 6021	DTI 6021	
ARTIKEL-NR.		13874141055	13894141055	Einheit
DATEN				
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60		Hz
		230		V
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35	350 I 370		W
	L35/L50	240 I 260		
	L35/L25	500 I 520		
Leistungsaufnahme	L35/L35	235		
Nennstrom	L45/L55	1,5		A
Einschaltstrom	L35/L35	8		
Kälteleistungszahl (EER)	L35/L35	1,5		
	L35/L50	0,9		
	L35/L25	1,8		
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	280		m^3/h
	extern	280		
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Gewicht (ohne Verpackung)		16		kg
Umgebungstemperatur		+15 … +45 I + 59 … + 113		°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113		
Kältemittel	R513a	315		g
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional		
Schutzart nach EN 60529	IP 54	IP Schutzart des Schaltschanks mit angebautem Kühlgerät bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 24	IP Schutzart des Kühlgeräts bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) I Edelstahl auf Anfrage		
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage		

[1] geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).
Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de.

Kennlinien Kühlleistung




Abmessungen


DTFI	X	Y	Z1	Z2	K	L
mm	385	326	75	177	291	291

DTI	X	Y	Z1	Z2	A	B	C	D	E
mm	385	329	178	74	289	304	304	210	7,5

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

DTFI 6021





DTI 6021

